

Base de connaissances > Filteranlagen > Steinbach > 040200 Comfort 50 > Kann meine Filteranlage auch mit Filterglas und einer Sandkörnung von 0,4-0,8 mm betrieben werden?

## Kann meine Filteranlage auch mit Filterglas und einer Sandkörnung von 0,4-0,8 mm betrieben werden?

Anika - 2023-11-22 - Commentaire (1) - 040200 Comfort 50

## Darf Filterglas verwendet werden?

Gerne teilen wir Ihnen mit, dass Filterglas problemlos eingesetzt werden kann.

*Tipp:* Wir würden Ihnen allerdings eine größere Sandkörnung vorschlagen. Bei 0,4 -0,8 mm ist nicht auszuschließen, dass Filtermaterial durch die Spalten des Filterbodens gelangt. Wir empfehlen somit bei der Comfort 50 eine Größe von 0,7 - 1,2 mm.

- Tags
- Filterglas